

VASCHE DI RACCOLTA LUBROREFRIGERANTE CON SISTEMA DRAGANTE



DESCRIZIONE

Si tratta di un contenitore, realizzato in acciaio verniciato o in inox, progettato per raccogliere il lubrorefrigerante e dotato di un sistema dragante a palette raschianti per l'auto pulizia del fondo della vasca.

Il sistema dragante di cui è dotata la vasca permette di rimuovere le impurità (solidi sospesi e morchie) presenti nell'olio o nell'emulsione e che si sono depositate sul fondo e di espellerli.

La morchia dragata dal fondo potrà essere scaricata nel trasportatore di carico della centrifuga, in un ciclo chiuso finalizzato allo smaltimento finale di tutto il truciolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vasca in carpenteria a tenuta stagna
- Coperchio per l'ispezione
- Sistema dragante con palette in vulkollan per una migliore estrazione della morchia decantata sul fondo


ACCESSORI/OPTIONAL

- Filtro a tamburo autopulente
- Pompa di lavaggio per la centrifuga
- Separatore magnetico
- Tronchetti e manicotto per l'applicazione di sonde di temperatura e livello

FORNITURA

- Vasca in carpenteria a tenuta stagna, completa di coperchi di diverse misure
- Sistema dragante per l'auto pulizia della vasca, completo di catene, pignoni, palette in vulkollan, per l'estrazione della morchia decantata dal fondo
- Pompa di rilancio per trasferire il lubrorefrigerante accumulato
- Sensore di livello a galleggiante per l'attivazione e lo spegnimento della pompa
- Raccordi di scarico per lo svuotamento della vasca e troppo pieno
- Connessione di ingresso per il lubrorefrigerante

VASCHE DI RACCOLTA LUBROREFRIGERANTE 60-100 LT



DESCRIZIONE

Si tratta di un contenitore, realizzato in acciaio verniciato o in inox, progettato per raccogliere il lubrorefrigerante.

La vasca di raccolta del lubrorefrigerante FAMA viene normalmente associata ad una o più centrifughe e utilizzata per stoccare l'olio o l'emulsione ottenuta dal processo di centrifugazione del truciolo. In alternativa la vasca può essere in combinazione con una vasca di raccolta truciolo oppure con un trasportatore a palette o a tapparelle, qualora si preveda che l'utilizzo di questi dispositivi con truciolo ad alto contenuto umido.

La vasca è completa di due pompe, sensore di livello, di diversi scomparti ciascuno dei quali dotato di proprio scarico e bocca di ingresso.

Le pompe servono per il lavaggio in continuo della centrifuga e per il rilancio del lubrorefrigerante accumulato. I sensori di livello regolano l'attivazione e gli spegnimenti della pompa di rilancio.

Gli scomparti sono suddivisi da palancole a diversa altezza per lo stramazzo del liquido, così da eseguire una pulizia meccanica per decantazione.

Gli scomparti sono suddivisi da palancole a diversa altezza per lo stramazzo del liquido, così da eseguire una pulizia meccanica per decantazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema a camere per una più efficiente decantazione e pulizia della vasca
- Verniciatura interna con speciali verbini resistenti agli oli
- Dotata di coperchi per l'ispezione e la pulizia periodica

ACCESSORI/OPTIONAL

- Filtro a tamburo autopulente
- Pompa di lavaggio per la centrifuga
- Separatore magnetico
- Valvole di apertura scarichi

FORNITURA

- Vasca in carpenteria a tenuta stagna, completa di coperchi di diverse misure
- Sistema di camere per una più efficiente decantazione e pulizia della vasca
- Coperchi ispezionabili
- Connessione di ingresso per il lubrorefrigerante
- Pompa di rilancio per trasferire il lubrorefrigerante accumulato a qualche metro di distanza
- Sensore di livello per l'attivazione e lo spegnimento della pompa
- Raccordi di scarico per lo svuotamento della vasca